

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/4-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.1/4-20
GTIN	4062406049089
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 25 mm
Schacht-vierkant □: 20 mm
Kerngat-Ø: 30,55 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	20
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	30,55 mm
Draadspoed	1,27 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/4-20 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap