

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.1-64

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 64
 Schroefdraad-Ø: 1,854 mm
 Totale lengte L: 45 mm
 Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
 Schacht-vierkant □: 2,1 mm
 Kerngat-Ø: 1,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Draaddiepte	4,635 mm
Schroefdraad-Ø	1,854 mm
Norm	DIN 371
Gangen per inch	64
Kerngat-Ø	1,5 mm
Draadspoed	0,399 mm

Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	45 mm
Aantal spaangroeven	2
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1-64 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap