

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.7/8-14**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.7/8-14
GTIN	4062406049768
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 14  
 Schroefdraad-Ø: 47,625 mm  
 Totale lengte L: 250 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schacht-vierkant □: 29 mm  
 Kerngat-Ø: 46 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gangen per inch	14
Draaddiepte	119 mm
Kerngat-Ø	46 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E

Totale lengte L	250 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	1,814 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.7/8-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap