

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.4-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.4-48
GTIN	4062406045500
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 48
Schroefdraad-Ø: 2,845 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 3,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,7 mm
Kerngat-Ø: 2,4 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	2,4 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	48
Schroefdraad-Ø	2,845 mm
Snijmateriaal	HSS E

Draaddiepte	7,1 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Draadspoed	0,529 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	4-48 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap