

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.1-72****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.1-72
GTIN	4062406045449
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 72
Schroefdraad-Ø: 1,854 mm
Totale lengte L: 45 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,55 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	2
Totale lengte L	45 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schroefdraad-Ø	1,854 mm
Gangen per inch	72
Norm	DIN 371

Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	1,55 mm
Draaddiepte	4,635 mm
Draadspoed	0,353 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	1-72 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap