

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 3/8-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 3/8-36
GTIN	4062406048143
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 36  
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 8,9 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gangen per inch	36
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	8 mm
Kerngat-Ø	8,9 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Draadspoed	0,706 mm

Norm	DIN 371
Draaddiepte	23,83 mm
Totale lengte L	100 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	3/8-36 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap