

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/4-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1/4-27
GTIN	4062406048020
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	80 mm
Kerngat-Ø	5,45 mm
Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Draaddiepte	15,9 mm
Gangen per inch	27
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadspoed	0,941 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	1/4-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap