

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.4-40

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130045 NO.4-40 |
| GTIN | 4062406047757 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 40
 Schroefdraad-Ø: 2,845 mm
 Totale lengte L: 56 mm
 Schacht-Ø D_s: 3,5 mm
 Schacht-vierkant □: 2,7 mm
 Kerngat-Ø: 2,27 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------|
| Norm | DIN 371 |
| Kerngat-Ø | 2,27 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-Ø D _s | 3,5 mm |
| Schacht-vierkant □ | 2,7 mm |
| Draaddiepte | 7,1 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Gangen per inch | 40 |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Draadspoed | 0,635 mm |
| Totale lengte L | 56 mm |
| Schroefdraad-Ø | 2,845 mm |
| Draadsoort | UNC |
| Draadafmeting | 4-40 UNC |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |