

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-27****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130045 7/8-27 |
| GTIN | 4062406048686 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Snijmateriaal | HSS E |
| Gangen per inch | 27 |
| Totale lengte L | 140 mm |
| Schacht-vierkant □ | 14,5 mm |
| Kerngat-Ø | 21,4 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schroefdraad-Ø | 22,225 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Draadspoed | 0,941 mm |
| Schacht-Ø D _s | 18 mm |
| Draaddiepte | 55,56 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draadsoort | UNS |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting | 7/8-27 UNS |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklass | 2B +0,10 |
| Tolerantieklass | 2B +0,20 |
| Tolerantieklass | 2B |
| Tolerantieklass | 1B |
| Tolerantieklass | 2B +0,05 |
| Tolerantieklass | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |