

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/16-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 7/16-27
GTIN	4062406048235
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	9 mm
Schroefdraad-Ø	11,112 mm
Draadspoed	0,941 mm
Gangen per inch	27
Schacht-vierkant □	7 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	27,78 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	10,2 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	7/16-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap