

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 3/8-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 3/8-16
GTIN	4062406048204
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 9,525 mm
 Totale lengte L: 100 mm
 Schacht-Ø D_s: 10 mm
 Schacht-vierkant □: 8 mm
 Kerngat-Ø: 7,95 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	7,95 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Totale lengte L	100 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Aantal spaangroeven	3

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	23,83 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	16
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3/8-16 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap