

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.10-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 NO.10-32
GTIN	4062406047863
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 32  
Schroefdraad-Ø: 4,826 mm  
Totale lengte L: 70 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 4,1 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	12,1 mm
Kerngat-Ø	4,1 mm
Schroefdraad-Ø	4,826 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	4,9 mm

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Gangen per inch	32
Draadspoed	0,794 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	10-32 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap