

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.9/16-18

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 1.9/16-18
GTIN	4062406049447
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 18
 Schroefdraad-Ø: 39,688 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 38,55 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	38,55 mm
Gangen per inch	18
Schacht-vierkant □	24 mm
Schroefdraad-Ø	39,688 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,411 mm

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	99,22 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	1.9/16-18 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap