

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 7/8-14
GTIN	4062406048730
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 22,225 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 20,4 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	20,4 mm
Gangen per inch	14
Schacht-Ø D _s	18 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Draaddiepte	55,56 mm

Totale lengte L	140 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,814 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	7/8-14 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap