

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 15/16-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 15/16-20
GTIN	4062406048778
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad-Ø: 23,812 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 22,7 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,27 mm
Gangen per inch	20
Schacht-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	23,812 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	59,53 mm

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Kerngat-Ø	22,7 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	15/16-20 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap