

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 5/16-40
GTIN	4062406048068
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm  
Totale lengte L: 90 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Schacht-vierkant □: 6,2 mm  
Kerngat-Ø: 7,4 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,635 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	7,4 mm

Draaddiepte	19,85 mm
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Gangen per inch	40
Norm	DIN 371
Totale lengte L	90 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	5/16-40 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap