

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.2-56****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130045 NO.2-56 |
| GTIN          | 4062406047719  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 56  
Schroefdraad-Ø: 2,184 mm  
Totale lengte L: 45 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 1,78 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Gangen per inch          | 56       |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Norm                     | DIN 371  |
| Draadspoed               | 0,454 mm |
| Schacht-vierkant □       | 2,1 mm   |
| Aantal snijkanten Z      | 3        |
| Draaddiepte              | 5,46 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø                    | 1,78 mm                                    |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schroefdraad-Ø               | 2,184 mm                                   |
| Totale lengte L              | 45 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Draadsoort                   | UNC  |
| Draadafmeting                | 2-56 UNC                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |