

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.8-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 36
Schroefdraad-Ø: 4,166 mm
Totale lengte L: 63 mm
Schacht-Ø D_s: 4,5 mm
Schacht-vierkant □: 3,4 mm
Kerngat-Ø: 3,5 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	36
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,706 mm
Kerngat-Ø	3,5 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Draaddiepte	10,4 mm

Totale lengte L	63 mm
Schroefdraad-Ø	4,166 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	8-36 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap