

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.3/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.3/8-16
GTIN	4062406051471
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 33,4 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	33,4 mm
Draaddiepte	87,31 mm
Gangen per inch	16
Schacht-vierkant □	22 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadspoed	1,588 mm

Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.3/8-16 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap