

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.5/8-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.5/8-10
GTIN	4062406051785
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 10  
Schroefdraad-Ø: 41,275 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schacht-vierkant □: 24 mm  
Kerngat-Ø: 39 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	39 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Draaddiepte	103,19 mm

Gangen per inch	10
Draadspoed	2,54 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.5/8-10 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap