

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 2-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 2-8
GTIN	4062406052140
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 47,8 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Draaddiepte	127 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	4

Draadspoed	3,175 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	47,8 mm
Totale lengte L	250 mm
Gangen per inch	8
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2-8 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap