

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 3/8-18**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 3/8-18
GTIN	4062406050436
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
 Totale lengte L: 100 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Schacht-vierkant □: 8 mm  
 Kerngat-Ø: 8,2 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Gangen per inch	18
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Draadspoed	1,411 mm
Kerngat-Ø	8,2 mm
Aantal spaangroeven	3

Totale lengte L	100 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	23,83 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3/8-18 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap