

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-27****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130046 5/16-27 |
| GTIN          | 4062406050337  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Aantal snijkanten Z      | 3        |
| Gangen per inch          | 27       |
| Schroefdraad-Ø           | 7,938 mm |
| Aantal spaangroeven      | 3        |
| Kerngat-Ø                | 7,1 mm   |
| Totale lengte L          | 90 mm    |
| Snijmateriaal            | HSS E    |
| Schacht-vierkant □       | 6,2 mm   |
| Draaddiepte              | 19,85 mm |
| Norm                     | DIN 371  |
| Draadspeed               | 0,941 mm |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 8 mm     |
| Draadsoort               | UNS-LH   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting                | 5/16-27 UNS LH                             |
| Coating                      | TiN  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklass              | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | 2B   |
| Tolerantieklass              | 1B   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5xD bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |