

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 15/16-16****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130046 15/16-16 |
| GTIN | 4062406051020 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 23,812 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 22,3 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-----------|
| Gangen per inch | 16 |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Schroefdraad-Ø | 23,812 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draadspeed | 1,588 mm |
| Schacht-vierkant □ | 14,5 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |

| | |
|------------------------------|--|
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Kerngat-Ø | 22,3 mm |
| Draaddiepte | 59,53 mm |
| Schacht-Ø D _s | 18 mm |
| Draadsoort | UN-LH |
| Draadafmeting | 15/16-16 UN LH |
| Coating | TiN |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklass | 2B +0,10 |
| Tolerantieklass | 2B +0,20 |
| Tolerantieklass | 2B |
| Tolerantieklass | 1B |
| Tolerantieklass | 2B +0,05 |
| Tolerantieklass | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |