

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/2-27****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130046 1/2-27 |
| GTIN | 4062406050542 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Draaddiepte | 31,75 mm |
| Draadspoed | 0,941 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schroefdraad-Ø | 12,7 mm |
| Kerngat-Ø | 11,85 mm |
| Gangen per inch | 27 |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schacht-Ø D _s | 11 mm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Draadsoort | UNS-LH |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting | 1/2-27 UNS LH |
| Coating | TiN |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklass | 2B +0,10 |
| Tolerantieklass | 2B +0,20 |
| Tolerantieklass | 2B |
| Tolerantieklass | 1B |
| Tolerantieklass | 2B +0,05 |
| Tolerantieklass | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |