

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.1/8-12
GTIN	4062406051235
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 26,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	71,44 mm
Norm	DIN 376

Gangen per inch	12
Draadspoed	2,117 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	22 mm
Kerngat-Ø	26,5 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	1.1/8-12 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap