

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.9/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.9/16-20
GTIN	4062406051679
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 39,688 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 38,49 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,27 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	32 mm
Schacht-vierkant □	24 mm

Kerngat-Ø	38,49 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	20
Schroefdraad-Ø	39,688 mm
Draaddiepte	99,22 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.9/16-20 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap