

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 3/8-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	100 mm
Gangen per inch	24
Kerngat-Ø	8,5 mm

Draaddiepte	23,83 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,058 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	3/8-24 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap