

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 3/4-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 3/4-12
GTIN	4062406050870
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 19,05 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 17 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	2,117 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	17 mm
Norm	DIN 376

Schacht-Ø D _s	14 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	12
Draaddiepte	47,63 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3/4-12 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap