

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 5/16-36
GTIN	4062406050313
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 36
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 7,25 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Draaddiepte	19,85 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	90 mm

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,706 mm
Gangen per inch	36
Kerngat-Ø	7,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	5/16-36 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap