

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 2-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 2-14
GTIN	4062406052119
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 49,25 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	49,25 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	127 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	250 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gangen per inch	14
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2-14 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap