

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 7/8-14
GTIN	4062406050979
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
Kerngat-Ø: 20,4 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadspoed	1,814 mm
Draaddiepte	55,56 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm

Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Gangen per inch	14
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	20,4 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	7/8-14 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap