

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/4-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1/4-27
GTIN	4062406050269
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	27
Schacht-Ø D _s	7 mm
Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Kerngat-Ø	5,45 mm
Draaddiepte	15,9 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Draadspeed	0,941 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	1/4-27 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap