

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.5/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.5/8-8
GTIN	4062406051792
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 41,275 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 38,3 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	38,3 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	103,19 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	24 mm

Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draadspoed	3,175 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.5/8-8 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap