

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 9/16-14
GTIN	4062406050672
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	35,72 mm
Kerngat-Ø	12,6 mm
Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadspoed	1,814 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	9/16-14 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap