

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/2-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	130046 1/2-16
GTIN	4062406050580
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 11,2 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	11 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Gangen per inch	16
Draaddiepte	31,75 mm

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	11,2 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1/2-16 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap