

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 7/8-24
GTIN	4062406050931
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	55,56 mm
Draadspoed	1,058 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	140 mm
Gangen per inch	24
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Kerngat-Ø	21,2 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	7/8-24 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap