

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 9/16-18
GTIN	4062406050658
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	35,72 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Kerngat-Ø	12,9 mm
Gangen per inch	18
Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadspoed	1,411 mm
Draadsoort	UNF-LH

Draadafmeting	9/16-18 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap