

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3-16**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130050 3-16   |
| GTIN          | 4062406052614 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 16  
 Schroefdraad-Ø: 76,2 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 74,7 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schacht-vierkant □       | 39 mm    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Aantal spaangroeven      | 8        |
| Snijmateriaal            | HSS      |
| Schroefdraad-Ø           | 76,2 mm  |
| Kerngat-Ø                | 74,7 mm  |
| Draadspoed               | 1,588 mm |
| Totale lengte L          | 160 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aantal snijkanten Z          | 8  |
| Draaddiepte                  | 114,3 mm                                   |
| Gangen per inch              | 16   |
| Draadsoort                   | UN   |
| Draadafmeting                | 3-16 UN                                    |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat      |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |