

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/2-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 3.1/2-4
GTIN	4062406052850
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 4
Schroefdraad-Ø: 88,9 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 82,41 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	133,35 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	4
Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadspoed	6,35 mm

Kerngat-Ø	82,41 mm
Aantal snijkanten Z	10
Aantal spaangroeven	10
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3.1/2-4 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap