

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 2.1/8-16
GTIN	4062406052171
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 54 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 52,6 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	80,96 mm
Totale lengte L	140 mm
Schroefdraad-Ø	54 mm
Kerngat-Ø	52,6 mm
Draadspoed	1,588 mm
Aantal snijkanten Z	6
Aantal spaangroeven	6

Gangen per inch	16
Schacht-Ø D _s	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2.1/8-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap