

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-20**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 9/16-20
GTIN	4062406050641
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 20  
 Schroefdraad-Ø: 14,288 mm  
 Totale lengte L: 110 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Schacht-vierkant □: 9 mm  
 Kerngat-Ø: 13,1 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	13,1 mm
Draadspoed	1,27 mm
Totale lengte L	110 mm
Gangen per inch	20
Schroefdraad-Ø	14,288 mm

Norm	DIN 376
Draaddiepte	35,72 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	9/16-20 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap