

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 7/8-9
GTIN	4062406051006
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	140 mm
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	2,822 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	18 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Gangen per inch	9
Draaddiepte	55,56 mm
Kerngat-Ø	19,34 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC-LH

Draadafmeting	7/8-9 UNC LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap