

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 9/16-24
GTIN	4062406050634
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 14,288 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 13,4 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	13,4 mm
Gangen per inch	24
Schacht-Ø D _s	11 mm

Draadspoed	1,058 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	35,72 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	9/16-24 UNEF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap