

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130050 4-8
GTIN	4062406053031
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 98,6 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	98,6 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	152,4 mm
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Aantal snijkanten Z	12
Draadspoed	3,175 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm

Gangen per inch	8
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap