

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.12-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.12-32
GTIN	4062406050177
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 5,486 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 4,8 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	5,486 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	13,7 mm
Draadspoed	0,794 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Gangen per inch	32
Kerngat-Ø	4,8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	12-32 UNEF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap