

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.5-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 40
Schroefdraad-Ø: 3,175 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 3,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,7 mm
Kerngat-Ø: 2,59 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Draaddiepte	7,9 mm
Schroefdraad-Ø	3,175 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	40
Draadspoed	0,635 mm

Schacht-vierkant □	2,7 mm
Kerngat-Ø	2,59 mm
Totale lengte L	56 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5-40 UNC LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap