

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4.3/4-16
GTIN	4062406053192
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 120,65 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 119,15 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	119,15 mm
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Aantal snijkanten Z	12
Aantal spaangroeven	12
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draaddiepte	180,975 mm
Totale lengte L	180 mm

Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Gangen per inch	16
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.3/4-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap