

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4-12
GTIN	4062406053017
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	152,4 mm
Aantal snijkanten Z	12
Gangen per inch	12
Kerngat-Ø	99,6 mm
Aantal spaangroeven	12
Draadspoed	2,117 mm
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4-12 UN

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap