

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4-14
GTIN	4062406053000
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 101,6 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 100 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Aantal spaangroeven	12
Schacht-Ø D _s	56 mm
Kerngat-Ø	100 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadspeed	1,814 mm
Aantal snijkanten Z	12
Snijmateriaal	HSS

Draaddiepte	152,4 mm
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	4-14 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap